



3M

17081
command.pl

Łatwy montaż

1 Wytrzeć delikatnie wybraną powierzchnię alkoholem izopropylowym, podłoże musi być suche. Nie używać domowych środków czyszczących. Rozdzielić 2 paski.

2 **CZERWONA STRONA:** z plastra usunąć czerwony papier.

3 **CZARNA STRONA** Przycisnąć część przyklepną do uchwyty, usunąć czarny papier.

4 Docisnąć do powierzchni przez 10 sekund.

5 **DO GÓRY** Wsunąć hak do góry, od przymocowanej do ściany podstawy.

6 **30 SEKUND** Mocno przycisnąć pozostałą część haka do podłoża przez 30 sekund.

7 **NA DÓŁ** Wsunąć hak z powrotem.

8 **1 GODZ.** Poczekaj godzinę, przed użyciem.

Łatwe usunięcie

1 **DO GÓRY** Wsunąć hak do góry, od przymocowanej do ściany podstawy.

2 Nie ciągnąć pasek pod ostrym kątem w swoim kierunku (może się zerwać).

3 **PROSTO W DÓŁ** Trzymać delikatnie hak, nie dociskając do ściany. Powoli ciągnąć pasek do dołu wzdłuż podłoża.

4 **30 cm** Kontynuować ciągnięcie do dołu wzdłuż podłoża na co najmniej 30 cm, aż do całkowitego

UWAGA: Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni. Zachowaj instrukcję lub w razie wątpliwości wejdź na stronę command.pl.

Wypróbuj wszystkie rodzaje produktów Command™

1. Do dekorowania – Przezroczyste paski samoprzylepne.
 2. Do wieszania obrazów – Rzepy 2w1 rzepy + samoprzylepne paski.
 3. Do utrzymania porządku – Uchwyty do kabli
 4. Do ogólnego zastosowania – Haki standardowe i wodoodporne.
- Haki mogą być ponownie używane wraz ze średnimi paskami.

Jeśli masz więcej pytań lub szukasz inspiracji odwiedź stronę command.pl

UWAGA:

Nie używać na tapetach.
Może nie przylegać do powierzchni winylowych.
Nie używać na antykach i kosztownych przedmiotach.
Dla bezpieczeństwa NIE PRZYKLEJAĆ przedmiotów nad łóżkiem.
Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.
Długotrwala temperatura powyżej 40°C zmniejsza siłę klejenia.

Opatentowane.
3M i Command są znakami zastrzeżonymi przez 3M.
Producent:
3M Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nedarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.command.pl
Nr art. XA004837606
* Dopuszczalne obciążenie do 1,3 kg na 1 pasek

XA004887429/0712

